



Приватне підприємство «АРТОН»

ЄДРПОУ 30150047, р/р 260070171270, ПАТ «Держ.ексімбанк України», МФО 356271







Свідоцтво платника ПДВ № 33029818; ІПН 301500424126

58008, м.Чернівці, вул. Прутська, 6.

т/ф (0372)557-498, 557-492, 557-490, www.arton.com.ua, e-mail: 557498@arton.com.ua

Номенклатура РУПД

1	«Аварійне зупинення» (РУПД-01-В-О-Н-1)		Для газового пожежогасіння. Надпис - «Аварійне зупинення», нормально-розімкнуті контакти, блакитний колір, без фіксації стану натиснення (після відпускання кнопки відбувається автоматичне повернення в черговий стан); 2 світлодіодні індикатори (режиму та стану ПУІЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий.
2	«Стоп гасіння» (РУПД-11-В-О-М-1)		Надпис - «Стоп гасіння», нормально-розімкнуті контакти, блакитний колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), 2 світлодіодні індикатори (режиму та стану ПУІЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий.
3	«Тривога» (РУПД-03-В-О-М-0)		Надпис - «Тривога», нормально-розімкнуті контакти, блакитний колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий.
4	«Блокування» (РУПД-08-В-С-Н-1)		Надпис – «Блокування», нормально-замкнуті контакти, блакитний колір, без фіксації стану натиснення (після відпускання кнопки відбувається автоматичне повернення в черговий стан); 2 світлодіодні індикатори (режиму та стану ПУІЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий.
5	«Пуск димовидалення» (РУПД-05-В-О-М-0)		Надпис – «Пуск димовидалення», нормально-розімкнуті контакти, білий колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, макс. струм комутації – 30мА
6	«Пуск насоса» (РУПД-06-В-О-М-0)		Надпис - «Пуск насоса», нормально-розімкнуті контакти, блакитний колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий.
7	«Скидання затримки» (РУПД-10-В-О-Н-1)		Надпис - «Скидання затримки», нормально-розімкнуті контакти, білий колір, без фіксації стану натиснення (після відпускання кнопки відбувається автоматичне повернення в черговий стан); 2 світлодіодні індикатори (режиму та випуску ВГР), макс. струм комутації 30мА, колір кнопки – чорний.

8	<p>«Ручне запускання» (РУПД-02-Y-O-M-0)</p>		<p>Для газового пожежогасіння. Надпис - «Ручне запускання», нормально-розімкнуті контакти, жовтий колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), з світлодіодним індикатором режиму, макс. струм комутації 30мА, колір кнопки – чорний.</p>
9	<p>«Пуск пожежогасіння» (РУПД-13-Y-O-M-0)</p>		<p>Надпис - «Пуск пожежогасіння», нормально-розімкнуті контакти, жовтий колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), з світлодіодним індикатором режиму, макс. струм комутації 30мА, колір кнопки – чорний.</p>
10	<p>«Розблокування дверей» (РУПД-04-G-C-M-0)</p>		<p>Надпис - «Розблокування дверей», нормально-замкнуті контакти, зелений колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, максимальний струм комутації силового ключа 500мА, ключа контролю 20мА, колір кнопки – білий</p>
11	<p>«Розблокування дверей» (РУПД-12-G-O-M-0)</p>		<p>Надпис - «Розблокування дверей», нормально-розімкнуті контакти, зелений колір механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, максимальний струм комутації силового ключа 500мА, ключа контролю 20мА, колір кнопки – білий.</p>
12	<p>«Аварійний пуск гасіння» (РУПД-09-R-O-N-1)</p>		<p>Надпис - «Аварійний пуск гасіння», нормально-розімкнуті контакти, червоний колір, без фіксації стану натиснення (після відпускання відбувається автоматичне повернення в черговий стан), 2 світлодіодні індикатори (режиму та випуску ВГР), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий</p>
13	<p>«Ручний режим» (РУПД-07-R-O-F-1)</p>		<p>Надпис - «Ручний режим», нормально-розімкнуті контакти, червоний колір, електрична фіксація (Для повернення в попередній стан необхідне повторне натиснення), 2 світлодіодні індикатори (режиму та стану ПУІЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий</p>