



AURORA

Самоклеющаяся дихроическая (двухцветная) плёнка марки «Аврора» обладает способностью к изменению оттенков цветового покрытия в зависимости от угла обзора. Плёнка марки «Аврора» использует свойства естественного освещения для того, чтобы придать Вашим окнам и стеклянным вкраплениям дихроический окрас.



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **136 см**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

| | |
|---|--------|
| Пропускание УФ | 10 % |
| Пропускание видимого света | 72 % |
| Отражение наружного видимого света | 10 % |
| Отражение интерьерного видимого света | 10 % |
| Общее количество отраженной солнечной энергии | 39 % |
| Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 34 % |
| Соотношение отражения/пропускания : | |
| Отражение солнечной энергии | - % |
| Поглощение солнечной энергии | - % |
| Пропускание солнечной энергии | - % |
| Снижение бликов | 28 % |
| g-значение | - |
| u-значение | - |
| Затемняющий коэффициент | |
| Тип установки : Соотношение отражения/пропускания | |
| Длина намотки рулона | 30,5 м |
| РЕТ / PVC состав | РЕТ |
| Толщина | 55 μ |
| Цвет : MIXTE | |

СОСТАВ

1. "Прочный" анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Окрашенный полиэстр с оптическим искажением
3. Соединяющий клеевой слой
4. Полиэстр с высокими оптическими показателями
5. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
6. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

| | |
|---|---|
| Прозрачное одинарное стекло | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло | ! |
| Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами | ! |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами | ! |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E | ! |
| STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами | ! |
| STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами | ✗ |

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.