

HOLLOWCONE CERAMIC ISO 80°

HCI 80


Bicos tipo cone
Полоконусные распылители
Dysze stożkowe



Utilização
Использование
Zastosowanie



Dimensões (mm)
Размеры (мм)
Wymiary (mm)






- Bico tipo cone vazio com inserto em cerâmica e corpo em Delrin®.
- O jato criado por Hollowcone Ceramic gera pequenas gotas e garante uma cobertura excelente.
- Adequado para a utilização em atomizador.
- Perfeito para a utilização em árvores e arbustos também sem a intervenção do ar.

- Распылитель с полонконусным факелом, керамическим инжектором и корпусом из Delrin®.
- Факел, образуемый распылителем Hollowcone Ceramic, содержит маленькие капли и обеспечивает отличное покрытие культур.
- Подходит для использования на садовом опрыскивателе.
- Превосходные результаты при обработке деревьев и кустарников даже без использования воздуха.

- Dysza z pustym stożkiem z wkładką ceramiczną i korpusem z Delrin®.
- Strumień wytworzony przez Hollowcone Ceramic wytwarza małe krople i gwarantuje doskonały oprysk całościowy.
- Zaprojektowana do zastosowania na opryskiwaczu.
- Doskonałe do wykorzystania na drzewach i krzewach owocowych, również bez interwencji powietrza.

ENAMA
COMPONENTE
CERTIFICATO
46a.036/045

ENTAM



Dimensão das gotas no alvo
Размеры капель при попадании на культуру
Wymiar kroplel w punkcie docelowym

Cód. / Код / Kod	q (l/min) (л/мин)																			
	3 bar 3 бар	4 bar 4 бар	5 bar 5 бар	6 bar 6 бар	7 bar 7 бар	8 bar 8 бар	9 bar 9 бар	10 bar 10 бар	11 bar 11 бар	12 bar 12 бар	13 bar 13 бар	14 bar 14 бар	15 bar 15 бар	16 bar 16 бар	17 bar 17 бар	18 bar 18 бар	19 bar 19 бар	20 bar 20 бар		
HCI80005	0.20	0.23	0.26	0.28	0.31	0.33	0.35	0.37	0.38	0.40	0.42	0.43	0.45	0.46	0.48	0.49	0.50	0.52		
HCI800075	0.30	0.35	0.39	0.42	0.46	0.49	0.52	0.55	0.57	0.60	0.62	0.65	0.67	0.69	0.71	0.73	0.75	0.77		
HCI8001	0.40	0.46	0.52	0.57	0.61	0.65	0.69	0.73	0.77	0.80	0.83	0.86	0.89	0.92	0.95	0.98	1.01	1.03		
HCI80015	0.60	0.69	0.77	0.85	0.92	0.98	1.04	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.34	1.39	1.43	1.47	1.51	1.55		
HCI8002	0.80	0.92	1.03	1.13	1.22	1.31	1.39	1.46	1.53	1.60	1.67	1.73	1.79	1.85	1.90	1.96	2.01	2.07		
HCI80025	1.00	1.15	1.29	1.41	1.53	1.63	1.73	1.83	1.91	2.00	2.08	2.16	2.24	2.31	2.38	2.45	2.52	2.58		
HCI8003	1.20	1.39	1.55	1.70	1.83	1.96	2.08	2.19	2.30	2.40	2.50	2.59	2.68	2.77	2.86	2.94	3.02	3.10		
HCI80035	1.40	1.62	1.81	1.98	2.14	2.29	2.42	2.56	2.68	2.80	2.91	3.02	3.13	3.23	3.33	3.43	3.52	3.61		
HCI8004	1.60	1.85	2.07	2.26	2.44	2.61	2.77	2.92	3.06	3.20	3.33	3.46	3.58	3.70	3.81	3.92	4.03	4.13		
HCI8005	2.00	2.31	2.58	2.83	3.06	3.27	3.46	3.65	3.83	4.00	4.16	4.32	4.47	4.62	4.76	4.90	5.03	5.16		

Cálculo dos l/ha nas notas técnicas no final do catálogo

Расчет л/га смотрите в технических примечаниях в конце каталога

Obliczenie l/ha w adnotacjach technicznych na końcu katalogu