




Utilização Использование Zastosowanie






Dimensões (mm) Размеры (мм) Wymiary (mm)



- Adequado para tratamentos com herbicidas, fungicidas e inseticidas: eficaz em barras para tratamentos de produtos hortícolas e cereais.
- A inclinação do jato permite uma melhor penetração e depósito do produto na vegetação, agindo de excelente modo na zona abrangida.
- A ação combinada de injeção de ar/leque duplo permite uma elevada redução da deriva, mantendo uma boa cobertura.
- O corpo externo compacto (23 mm de altura) em Delrin®, juntamente com o inserto de cerâmica ASJ confere características excepcionais de duração.
- Entrada de ar dupla de grandes dimensões com perfil antientupimento.
- Totalmente desmontável para uma fácil manutenção.
- Redução da deriva até um máximo de 90%.

- Подходит для гербицидных, фунгицидных и инсектицидных обработок: эффективен на штангах для обработок овощей и зерновых культур.
- Наклон струи качественно обрабатывает интересный участок, позволяя средству лучше проникнуть в растение и осесть на нем.
- Благодаря инъекции воздуха и двойной щели значительно снижается снос капель и обеспечивается хорошее покрытие культуры.
- Внешний компактный корпус (23 мм по высоте) из Delrin® и керамический инжектор ASJ наделяют изделие превосходными характеристиками в отношении срока эксплуатации.
- Двойное воздухозаборное отверстие больших размеров с профилем, предупреждающим засорение.
- Полностью съемный распылитель для более простого обслуживания.
- Снижение сноса капель максимум до 90%.

- Odpowiedni do zabiegów z zastosowaniem substancji chwastobójczych, grzybobójczych i owadobójczych: skuteczny na belkach do zabiegów na uprawach warzyw i zbóż.
- Nachylenie strumienia pozwala na lepszą penetrację i rozprószanie produktu na roślinach z doskonałym działaniem w strefie wykonywania operacji.
- Działanie kombinowane wtrysku powietrza/ podwójnego wachlarza pozwala na znaczną redukcję znoszenia przy utrzymaniu odpowiedniego pokrycia całociowego.
- Zewnętrzny zwarty korpus (23 mm wysokości) z tworzywa Delrin®, wraz z wkładką ceramiczną ASJ gwarantuje doskonałą długotrwałość.
- Podwójny wlot powietrza o dużych wymiarach z profilem zapobiegającym zapychaniu.
- Podlega kompletnemu demontażowi w celu łatwego przeprowadzenia konserwacji.
- Adapter znoszenia maksymalnie do 90%.



Cód. Код Kod	 bar бар	 drop	 l/min л/мин	l/ha (espaço entre os bicos: 50 cm) л/га (расстояние между распылителями: 50 см) l/ha (odległość między dyszami: 50 cm)									
				4 km/h 4 км/ч	6 km/h 6 км/ч	8 km/h 8 км/ч	10 km/h 10 км/ч	12 km/h 12 км/ч	14 km/h 14 км/ч	16 km/h 16 км/ч	18 km/h 18 км/ч	20 km/h 20 км/ч	25 km/h 25 км/ч
ATC110015	1.5	XC	0.42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20
	3	VC	0.60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
	4	C	0.69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33
	6	M	0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
	8	F	0.98	294	196	147	118	98	84	73	65	59	47
ATC11002	1.5	UC	0.57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
	3	VC	0.80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
	4	VC	0.92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44
	6	C	1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
	8	C	1.31	392	261	196	157	131	112	98	87	78	63
ATC110025	1.5	XC	0.71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34
	3	VC	1.00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
	4	C	1.15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55
	6	C	1.41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
	8	C	1.63	490	327	245	196	163	140	122	109	98	78
ATC11003	1.5	XC	0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
	3	VC	1.20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
	4	C	1.39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67
	6	C	1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
	8	C	1.96	588	392	294	235	196	168	147	131	118	94
ATC11004	1.5	XC	1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
	3	VC	1.60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
	4	C	1.85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	89
	6	C	2.26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109
	8	C	2.61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	125
ATC11005	1.5	VC	1.41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
	3	C	2.00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
	4	C	2.31	693	462	346	277	231	198	173	154	139	111
	6	M	2.83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	136
	8	M	3.27	980	653	490	392	327	280	245	218	196	157
ATC11006	1.5	C	1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
	3	C	2.40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
	4	C	2.77	831	554	416	333	277	238	208	185	166	133
	6	M	3.39	1.018	679	509	407	339	291	255	226	204	163
	8	M	3.92	1.176	784	588	470	392	336	294	261	235	188

	DIMENSÕES DAS GOTAS РАЗМЕРЫ КАПЕЛЬ WYMIARY KROPEL	
F	Fina-Mелкая-Drobne	136 ÷ 177µm / мкм
M	Média-Media-Rednie	177 ÷ 218µm / мкм
C	Grossa-Kрупная-Grube	218 ÷ 349µm / мкм
VC	Muito grossa-Очень крупная-Bardzo grube	349 ÷ 428µm / мкм
XC	Extremamente grande-Слишком крупная-Bardzo duża	428 ÷ 622µm / мкм
UC	Ultra grande-Kрупная сверх меры-Wyjątkowo duża	> 622µm / мкм

µm = milésimo de milímetro (Ex.: 250µm = 0.25 mm)
мкм = тысячная доля от миллиметра (например, 250 мкм = 0.25 мм)
mikrometr (np.: 250µm = 0.25 mm)

