



МЕДОГОНКИ КАССЕТНЫЕ С ВЕРХНИМ ПРИВОДОМ



Наши медогонки как единственные в Польше отличаются Европейским сертификатом качества и безопасности CE

Гарантийный срок – 2 года

Употребление червячной передачи исключило употребляемый до сих пор привод который состоял из ременной передачи (ременное колесо, клиновой ремень).

В этом варианте ось корзины медогонки непосредственно соединенная с передачей.



W20501G Медогонка – 6 кассет Ø800 ,LN - полуавтомат

W205001G Медогонка – 6 кассет Ø 800 WL, OS, LN - автомат

Конструкция

Подставка сделана из стали черной покрытой краской которая кладенна электростатической техникой окрашивания. Она устойчивая и легкая при разборке.

Барабан сделанный из нержавеющей кислотоустойчивой жести, укрепленной соответствующим образом и ужесточен. У него осное сечение клапаном.

Корзина сделана из нержавеющей кислотоустойчивых брусьев, она оборудованная кассетами структура которых предохраняет соты от нарушения во время вращения.

Кассеты соединены друг с другом при помощи пружин, которые делают возможным вернуться к исходному положению. У корзины дополнительно две обоймы с подшипником — верхняя и нижняя. **Крышки** прозрачные, сделанные из мета-плексу, дают возможность наблюдать за процессом центрифугирования — не нужно открывать крышку и подвергать опасности контакта с корзиной которая крутится.

Двигатель

- » Ø 800 - 0,18kW/400V/50HZ
- » Ø 1000 - 0,37kW/400V/50HZ
- » Ø 1200 - 0,55kW/400V/50HZ

МЕДОГОНКИ КАССЕТНЫЕ – КОЛИЧЕСТВО КАССЕТ В ДИАМЕТРЕ

WL, OS, D, WP					
диаметр барабана	выпуск	количество кассет	высота барабана	количество кассет	высота барабана.
Ø 820	1x6/4"	6	600	—	700
Ø 1000	2x2"	8/12*	600	6	700
Ø 1200	2x2"	10/16*/20*	600	8/12*/16*	700

*касается медогонок с переборками из жести

Автомат



Автомат делает возможным ввести 5 собственных циклей программирования (программы с 4 до 8, у первых трех программ заводские установки). Каждый введенный цикл состоит из 7 шагов, последний — 7 шаг определяет время останова движения корзины медогонки. Каждый шаг определен при помощи трех параметров — время начала шага, заданной скорости и движения корзины медогонки.

Полуавтомат



У этого типа автомата есть возможность работать в одном автоматическом или ручном режимах. У этого управления заводские установки. Чтобы привести в движение полуавтоматически порядок надо одновременно нажать два боковых нажима.



WI - рамка великопольска, WP - рамка варшавска расширена, D - рамка Дадант, OS - рамка Островской, WZ - рамка варшавска обыкновенная



PPHU Tomasz

LYSOŃ

Пчеловодческое предприятие