



SUPER CLEAR 7 C

Super Clear 7 C защищает ваше стекло, обеспечивая удержание осколков на месте, прозрачность стекла и общую целостность в результате внешнего воздействия, взрыва или огня. Соответствует Европейскому Стандарту EN 12600.



Гарантия SOLAR SCREEN®
12 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Европейский стандарт EN 12600
1B1



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

- ↔ **122 см**
- ↔ **152 см**
- ↔ **183 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	85 %
Отражение наружного видимого света	11 %
Отражение интерьерного видимого света	11 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	20 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	21 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	10 %
Поглощение солнечной энергии	8 %
Пропускание солнечной энергии	82 %
Снижение бликов	15 %
g-значение	0.83
u-значение	5.7
Затемняющий коэффициент	0.9


Тип установки : Соотношение отражения/пропускания

Длина намотки рулона	30,5 м
РЕТ / PVC состав	РЕТ
Толщина	210 м

Цвет : ПРОЗРАЧНЫЙ

СОСТАВ

1. "Прочный" анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Полиэстр с высокими оптическими показателями
3. Усиленный клеевой слой, активируемый давлением, для соответствия растяжению пленки в случае воздействия, полимеризация в стекло в течении 30-и дней
4. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м².

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.