

64627 HLX

Halogen (< 75 V) with Reflector | OSRAM reflector low voltage halogen lamps provide precision optical alignment for medical and industrial fiber optic illuminators, microscopy, and surgical overhead lighting




Области применения

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



Техническое описание продукта

Technical data

General Product Information

Номер заказа	64627 HLX
NAED5	54189
Description	EFP 64627 HLX 100W 12V 20/CS 1/SKU
ANSI код	EFP
Малое усилие подключения	A1/231


Электрические параметры

Номинальная мощность	100
Номинальное напряжение	12.0
Тип тока	AC

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	90-100
Фокусная длина	32,0

Physical Attributes & Dimensions



Цоколь	GZ6.35
Diameter (in)	2.008 in
Диаметр	51.0
Длина	42.0
Покрытие	True
Вес продукта	27.90

Температуры и условия управления

Положение горения	Other
Охлаждение	Усиленный

Техническое описание продукта

Минимальный диаметр корпуса лампы	51.0
-----------------------------------	------

Срок службы

Average Rated Life	50
--------------------	----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primary Article Identifier	4050300006802
Date of Declaration	22-09-2024
Declaration No. in SCIP database	In work
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300006802	OSRH64627HLX	-	4736527	-
4050300006802	OSRH64627HLX	-	4736527	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300006802	64627 HLX	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300946436	64627 HLX	Shipping carton box 20	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.