

DOMOSIL-MICRO

(ДОМОСИЛ-МИКРО)

Высококачественный силиконовый антигрибковый герметик

Описание

Высококачественный антигрибковый уксусноокислый силикон с внедренной специальной антибактериальной защитной технологией. Преимущества:

- Предотвращает рост грибков и плесени.
- Сохраняет свойства в температурном диапазоне от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$.
- Имеет превосходную адгезию к любому строительному материалу.
- Имеет прекрасную стойкость к старению и воде.
- Имеет высокую механическую стойкость.

Область применения

DOMOSIL-MICRO применяется для герметизации горизонтальных и вертикальных швов шириной 3-40 мм на поверхностях, таких как: стекло, алюминий, непористая керамическая плитка, фарфор (плитка, санитарные изделия и т.д.). Используется в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты и т.д.). При нормальных условиях очистки DOMOSIL-MICRO не подвергается каким-либо изменениям даже спустя 10 лет. Не рекомендуется использовать в аквариумах в связи с тем, что продукт содержит фунгицид. Наряду с этим, материал не подвергается окраске.

Технические характеристики

Основа: силикон
Цвет: прозрачный, белый
Формирование пленки на поверхности: через 20-25 мин
Скорость полимеризации: 1,0-2,0 мм/день
Твердость по ШОРУ А: 18 ± 2
Допустимая деформация шва: $\pm 25\%$
Удлинение на разрыв (%): 550% (DIN 53504)

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть без пыли, отслоившихся и жирных участков и т.д. Шов

прочистить кистью, металлической щеткой или продуть воздухом под давлением. Для придания шву аккуратного вида рекомендуется перед нанесением DOMOSIL-MICRO наклеить вдоль шва (по обе стороны) бумажную ленту. Ленту убрать сразу после нанесения герметика (до формирования пленки).

2. Нанесение

Вставить картридж с DOMOSIL-MICRO в специальный пистолет и обрезать носик картриджа так, чтобы диаметр носика с DOMOSIL-MICRO был немного меньше ширины шва, а сам картридж мог свободно скользить вдоль шва. DOMOSIL-MICRO выдавливается в шов пистолетом, который перемещается вдоль шва под углом 45° градусов. После заполнения всего шва герметиком (пока он свежий) необходимо уплотнить герметик и нивелировать поверхность шва шпателем или пальцем.

Чистка инструментов:

Инструменты мыть водой пока герметик еще свежий. Полимеризовавшийся герметик можно удалить механически.

Расход

- Шов 10 мм x 10 мм: 1 картридж/3 мп шва.
- Шов 5 мм x 5 мм: 1 картридж/12 мп шва.

Упаковка

Картриджи по 280 мл.

Срок годности - Хранение

Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления в сухих условиях, не допуская высоких температур.

Важные пометки

- DOMOSIL-MICRO наносится при температуре от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Скорость полимеризации DOMOSIL-MICRO зависит от климатических условий.
- Не рекомендуется использовать в аквариумах из-за фунгицидов в составе.
- DOMOSIL-MICRO не подлежит окрашиванию.