


ручний



HEAD LOSS (130 MICRON)

Pressure Loss (Bar) vs Flow (m³/h)

Flow (m³/h)	MPE 3/4" (Green)	MPE10 (Red)	MPE10S (Cyan)	MPE15 (Orange)	MPE15S (Blue)	MPE20 (Pink)
2	0.10	0.08	-	-	-	-
5	0.18	0.15	0.05	0.05	0.05	-
10	0.25	0.22	0.15	0.15	0.10	-
15	-	-	-	0.25	0.18	0.05
20	-	-	-	-	0.25	0.15

Legend:

- MPE 3/4" (Green line)
- MPE10 (Red line)
- MPE10S (Cyan line)
- MPE15 (Orange line)
- MPE15S (Blue line)
- MPE20 (Pink line)

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

Різниця тисків між входом і виходом контролюється вручну за манометрами. Якщо різниця тисків збільшується, потік води перекривається, і система зупиняється. Кришка знімається. Потім виймається картридж. Якщо фільтр сітчастий, сітка безпосередньо очищається водою під тиском і знову збирається. Якщо фільтр дисковий, гвинт дискового картриджа послаблюється, і диски очищаються водою під тиском. Потім фільтр знову збирається.