

# DOMOSIL-MICRO

## Потужний силіконовий герметик проти цвілі

### Опис

DOMOSIL-MICRO - це високоефективний антигрибково-оцтовий силікон проти цвілі, розроблений за спеціальною технологією, що забезпечує антибактеріальний захист:

- Запобігає утворенню цвілі та грибків.
- Стійкий до перепадів температур від -40°C до +120°C.
- Відмінне зчеплення з будь-якими будівельними матеріалами.
- Велика стійкість до старіння і впливу води.
- Висока механічна міцність..

### Спосіб застосування

DOMOSIL-MICRO підходить для герметизації швів шириною 3-40 мм у таких матеріалах, як скло, алюміній, непориста керамічна плитка, фарфор (плитка, сантехніка тощо). Ідеально підходить для приміщень з підвищеною вологістю, наприклад, кухонь, ванних кімнат тощо.

DOMOSIL-MICRO зберігає стабільний колір і має 10-річну гарантію на відсутність цвілі за умови дотримання звичайних правил прибирання.

### Технічні характеристики

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Основа:                           | силікон         |
| Колір:                            | прозорий, білий |
| Формування плівки на поверхні:    | через 20-25 хв  |
| Швидкість полімеризації:          | 1,0-2,0 мм/день |
| Твердість по шору А:              | 18 ± 2          |
| Допустима деформація шва:         | 25%             |
| Подовження на розрив: (DIN 53504) | 550%            |

### Спосіб застосування

#### 1. Підготовка основи

Основа повинна бути очищена від пилу, сипучих частинок, жиру, мастила тощо. Рекомендується очистити шов за допомогою малярного пензля або дрітчастої щітки, а потім обробити дробеструйним апаратом.

Щоб уникнути небажаних забруднень на краях швів, слід наклеїти малярську стрічку вздовж країв, а потім видалити її відразу після герметизації шва (до утворення плівки).

#### 2. Нанесення

Картридж вставляється в спеціальний пістолет, а насадка зрізається навскоси, так, щоб вона не входила в шов, а ледь торкалася і ковзала по краях.

Силікон наноситься шляхом переміщення картриджа вздовж осі шва під кутом 45°. Поки силікон ще свіжий, його розрівнюють шпателем або пальцем.

Очищення інструментів:

Інструменти необхідно ретельно очищати водою, поки матеріал ще свіжий. Якщо матеріал затвердів, інструменти можна очищати тільки механічно.

### Витрата

- Шов 10 мм x 10 мм:  
1 картридж/3 пог.м. шва.
- Шов 5 мм x 5 мм:  
1 картридж/12 пог.м. шва.

### Пакування

Картриджі по 280 мл.

### Термін придатності – зберігання

12 місяців з дати виробництва за умови зберігання в сухих та захищених від морозу умовах при температурі від 5°C до 25°C.

### Примітки

- Температура навколишнього середовища під час нанесення повинна бути в діапазоні від -10°C до +40°C.
- Швидкість затвердіння DOMOSIL-MICRO залежить від умов навколишнього середовища.
- Не рекомендується використовувати в акваріумах через вміст фунгіциду.
- DOMOSIL-MICRO не можна перефарбовувати.