

TDI 95A

Технічна специфікація

TDI 95A - це рідкий PTMEG-преполімер на основі TDI. Застосовується для отримання поліуретанового еластомеру з твердістю 95 ± 2 по Шору А. **Вироблено у Польщі.**

Переваги

- Відмінні показники на міцність на розрив
- Хороша стійкість до динамічних навантажень
- Стійкість до гідролізу, агресивних середовищ, низьких температур

Сфера використання

- Футерування, захист металевих поверхонь (труби, вали, патрубки, зернотокки)
- Колеса для візків, навантажувачів та транспортерів
- Ролики, втулки, стрижні, скребки, з'єднувальні муфти, манжети
- Сита, сортувальні решета (гірничодобувна промисловість та розробка кар'єрів)
- Гідроциклони

Хімічні та фізичні властивості

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд при 20 - 25°C	Парафінообразна маса
% NCO	6,2%

Характеристики еластомеру

ПОКАЗНИК	МОСА
Колір системи	Бурштиновий, напівпрозорий
Твердість після 24 годин	95 ± 2 по Шору А
В'язкість при 80 - 85°C	300 - 600 мПа/сек
Питома вага	1,08 г/см ³
Коефіцієнт 100%	13,8 МПа
Коефіцієнт 300%	38,5 МПа
Подовження на розрив	370%
Кутова міцність на розрив	160 кН/м
Межа міцності на розрив	49 МПа
Міцність на стирання	40 Н/мм ³
Залишкова деформація при стисканні	36%

* Показники, подані в таблицях, можуть змінюватись в залежності від методу та умов переробки

Рекомендовані умови переробки

ПОКАЗНИК	МОСА	РІДКИЙ ЗАТВЕРДЖУВАЧ
Співвідношення компонентів, по вазі Преполімер : Затверджувач	100 : 18,85	100 : 15,02
Час життя на 500 г суміші	4 хвилини	4 хвилини
Час затвердіння	30 хвилин/100 °С	30 хвилин/100 °С
Повна полімеризація	16 годин/100°С	16 годин/100°С
Температура преполімеру	80 - 85°С	80 - 85°С
Температура затверджувача	100 - 120°С	20 - 25°С
Температура форми	90 - 100°С	90 - 100°С
Гомогенізація та дегазація компонентів	Рекомендовано	Рекомендовано

Поради по роботі з матеріалом

- **Перед застосуванням рекомендуємо провести тест-пробу на малій кількості матеріалу - Будь ласка, перевірте самі, чи підходить вам наш продукт!**
- Під час роботи з матеріалом необхідно використовувати окуляри та рукавички
- Переробляти матеріал необхідно у приміщенні, де є вентиляція
- Матеріал призначений для ручного або машинного лиття у відкриті та закриті форми
- Рекомендуємо очистити та протерти насухо поверхні, з якими система контактує
- Перед використанням моделі або форми повинні бути оброблені антиадгезійним засобом на основі силікону або воску
- Розігрійте преполімер і затверджувач до рекомендованої температури переробки та ретельно перемішайте їх в тарі (**компоненти повинні мати однорідну рідку консистенцію і колір**). Звертаємо вашу увагу, що при багаторазовому нагріванні преполімеру або при його надмірно тривалому нагріванні вище рекомендованої температури, преполімер може безповоротно затвердіти
- За необхідності, додайте пігмент у преполімер
- Ретельно перемішайте компоненти разом, використовуючи дві чисті тари
- По можливості, видаліть надлишкове повітря із суміші за допомогою вакууму
- Проведіть заливку у попередньо підігріту до рекомендованої температури форму
- Для досягнення максимальної якості отриманих виробів радимо дотримуватись рекомендацій щодо переробки матеріалу, які наведені у таблиці вище. У іншому разі, є ризик отримання неякісної суміші преполімеру з затверджувачем і, відповідно, готових виробів зі зниженими показниками твердості, міцності, зносо- та абразивостійкості
- Не залишайте ємності з компонентами відкритими, аби туди не потрапила надлишкова волога та повітря. Це може призвести до утворення бульбашок, раковин у виробах. Будь ласка, завжди щільно закривайте ємності з матеріалом після роботи! По можливості, частково використану тару заповніть сухим азотом

Зберігання

Термін зберігання становить 12 місяців від дати виробництва за умови дотримання рекомендацій щодо транспортування та зберігання. Матеріал необхідно зберігати у міцно закритій тарі при температурі від +15°С до +25°С. Захищати від контакту з вологою та надмірно високих температур.

Сервіс

Наш технологічний відділ завжди до ваших послуг.

Наші дані засновані на нашому попередньому досвіді і не надають гарантій у світлі судової практики. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та безкоштовних порад та консультацій.