

ARCANDIS-Splend

Кислотный ополаскиватель

- ▶ Высококонцентрированный кислотный ополаскиватель для профессиональных посудомоечных машин
- ▶ Быстрое высыхание посуды без разводов и пятен
- ▶ Высокое качество сушки даже при колебаниях жёсткости воды
- ▶ Отрегулирован на малое пенообразование, поэтому даже при высокой концентрации образуется мало пены
- ▶ Обеспечивает безупречный блеск посуды



Область применения

Для любых видов кислотостойких материалов из фарфора, стекла, нержавеющей стали и пластика.

Применение

При смене средства необходимо дозирующее устройство и соответствующие шланги тщательно промыть водой.

Автоматическое мытьё посуды:

Рекомендация по дозированию для посудомоечных машин	
Диапазон жёсткости 1 ($< 1,5$ mmol/L)	0,2 г/л воды
Диапазон жёсткости 2 (1,5 – 2,5 mmol/L)	0,35 г/л воды
Диапазон жёсткости 3 ($> 2,5$ mmol/L)	0,35 г/л воды

Дозировка выполняется через встроенное в машину дозирующее устройство или с помощью программируемых дозаторов KIEHL. Для получения максимально эффективной сушки специалист по обслуживанию от KIEHL устанавливает дозировку в соответствии с конкретными условиями (жёсткость воды, степень загрязнения, тип машины). Дозировку см. в таблице. Расход: нет данных.

Расход зависит от специфических для объекта условий и нормативов.

Оптимальная эффективность очистки обеспечивается в сочетании с ARCANDIS-Eco. В подстольных посудомоечных машинах заполнять средство в предназначенный для этого дозировочный отсек. Установить дозировку ополаскивателя на ступень 1 или 2.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства.

Только для профессионального использования! При правильной дозировке и использовании наиболее низкой из рекомендованных температур вы вносите свой вклад в уменьшение загрязнения воды, а также снижение энерго- и водопотребления. Информацию о жёсткости местной воды вы можете получить в коммунальном предприятии водоснабжения. Упаковочный материал пригоден для вторичной переработки.

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионогенные ПАВ 5–15 %, органические кислоты, агенты растворения, пищевой краситель.

показатель pH в концентрате: прибл. 2,5

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 7

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	содержимое в кг	Количество упаковочных единиц на палете
j561701	6 PCR-бутылок x 1 л (коробка)		84
j561710	Канистра x 10 л	10,2	60
j561721	Канистра x 20 л	20,4	36
j561772	Бочка x 200 л	204	2

ARCANDIS-Splend

Кислотный ополаскиватель

Маркировка

Маркировка (в концентрате): GHS07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280 Пользоваться средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.